

**Sede di nodo sferico Forma G, Per filettatura: M12****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 375360 M12    |
| GTIN            | 4020772082000 |
| Classe articolo | 35A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

**Uso:**

Per il suo ampio diametro, la forma G è adatta anche per il serraggio tramite le asole delle staffe di bloccaggio.

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Descrizione tecnica**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Spessore $h_4$   | 6 mm                 |
| Ø Esterno $d_5$  | 36 mm                |
| Ø Foro $d_2$     | 14,2 mm              |
| Per filettatura  | M12                  |
| Modello          | 6319G                |
| Tipo di prodotto | Sede di nodo sferico |

