



## Goniometro con riga regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 300X600mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Classe articolo	42F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.

Goniometro ad arco semplice con graduazione 10 – 170°; lettura 1°.

**Scala in esecuzione cromata antiriflesso.** Con dado di serraggio.

Taratura: F3

Risoluzione: 1 grado

Limite di errore: ± 30 minuto d'angolo

### Descrizione tecnica

Ø Goniometro	300 mm
Lunghezze dei fianchi	600 mm
Risoluzione	1 grado
Limite di errore	± 30 minuto d'angolo
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3
Tipo di prodotto	Goniometro

**Servizi**

Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli	015360
Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli Modello GRAD	025810 GRAD
Ritaratura DAkkS dei misuratori d'angoli GRAD	025820 GRAD