


**Goniometro ad arco semplice, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi:
150X200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453000 150X200
GTIN	4045197205902
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Goniometro ad arco semplice con graduazione 0-180°; risoluzione 1°.

Scala in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Con dado di serraggio.

Descrizione tecnica

Ø Goniometro	150 mm
Lunghezze dei fianchi	200 mm
Risoluzione	1 grado
Limite di errore	± 30 minuto d'angolo
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli
Modello GRAD

025810 GRAD