


**Goniometro ad arco semplice, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi:  
200X300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453000 200X300
GTIN	4045197205919
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Goniometro ad arco semplice con graduazione 0-180°; risoluzione 1°.

**Scala in esecuzione cromata opaca antiriflesso.** Con dado di serraggio.

**Descrizione tecnica**

Ø Goniometro	200 mm
Lunghezze dei fianchi	300 mm
Risoluzione	1 grado
Limite di errore	± 30 minuto d'angolo
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3
Tipo di prodotto	Goniometro

---

## Servizi

Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli  
Modello GRAD

025810 GRAD