

**Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 200X130mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	452600 200X130
GTIN	4045197205797
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Facce e coste rettificata. Superfici di riscontro rettificata.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 2**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,030 mm.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,04 mm
Sezione lati	30x6 mm
Lunghezze dei fianchi	200x130 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875
Accuratezza	2

Tipo di prodotto	Squadre a cappello
------------------	--------------------

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
--	------------

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
---	------------

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------