


**Tassello ribassato rettificato, Misura cava b<sub>1</sub> della macchina: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375365 10
GTIN	4020772071554
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Battute rettificate, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

**Uso:**

**Questi tasselli vengono avvitati nelle scanalature di regolazione normalizzate, larghe 20 mm, dei dispositivi.** Con la sostituzione dei tasselli, si può lavorare con ciascun dispositivo **su più macchine con scanalature di diversa larghezza.**

**Materiale:**

Acciaio C 15 temprato.

**Precisione:**

**Dim. b = accoppiamento h6.**

**Nota:**

**Dim. 20** vedi n. art. 375370.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	22 mm
Misura cava b <sub>2</sub> del dispositivo	20 mm
Misura cava b <sub>1</sub> della macchina	10 mm
Per viti DIN 84, DIN 912	M6×10

Altezza H	10 mm
Modello	6322A
Tipo di prodotto	Tassello