



Goniometri di precisione, Lunghezza riga: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	453800 300
GTIN	4045197294623
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Lettura esente da errori. I valori in gradi sono facilmente leggibili su una scala 4×90° ingrandita da una lente. I minuti angolari sono altrettanto facili da rilevare grazie ad un tamburo con graduazione nera. Con scala doppia per entrambe le direzioni di misura. **Registrazione micrometrica rapida per i minuti. Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.**

Fornitura:

Inclusa 1 squadra piatta 60×90 mm per tarare il goniometro.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152 – 445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente n. art. 453820 Dim. 2.

Descrizione tecnica

Lunghezza riga	300 mm
Risoluzione	1 minuto d'angolo
Passo vite angolare	1 grado
Limite di errore	± 2 minuto d'angolo
Intervallo di misurazione	360 grado
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F4
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taraturaGoniometri universali Modello UNI	025710 UNI
---	------------

Accessori

Squadra supplementare	453600
Lente di ricambio per goniometri Modello 2	453820 2
Supporto per fissare il goniometro	453520
Riga di ricambio, larghezza scanalatura 2,5 mm Lunghezza riga 300 mm	453510 300