



Goniometro universale con lente di ingrandimento, Lunghezza riga: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	453500 300
GTIN	4045197294449
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Scala circolare 4×90° con scala e graduazione chiare. Nonio e scala circolare sullo stesso livello per letture **corrette, senza errore di parallasse**. Goniometro in **esecuzione cromata antiriflesso**.

Estremità della riga smussate a 45° e 60°. È possibile invertire il corsoio e farlo scorrere su tutta la lunghezza della riga. Il disco del nonio e la riga mobile possono essere serrati mediante una vite a testa zigrinata. **Registrazione micrometrica** mediante vite a testa zigrinata e **lente di ingrandimento** posta sul nonio.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152 – 445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente di ricambio n. art. 453820 Dim. 1.

Descrizione tecnica

Lunghezza riga	300 mm
Risoluzione	5 minuto d'angolo
Limite di errore	± 5 minuto d'angolo
Intervallo di misurazione	360 grado
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F4
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taraturaGoniometri universali Modello UNI	025710 UNI
---	------------

Accessori

Riga di ricambio, larghezza scanalatura 2,5 mm Lunghezza riga 300 mm	453510 300
Squadra supplementare	453600
Supporto per fissare il goniometro	453520
Lente di ricambio per goniometri Modello 1	453820 1