

**Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante, con superficie di contatto in metallo duro** e frizione.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Descrizione tecnica

Lunghezza stelo di attacco	17 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 25 mm
Lunghezza complessiva	113 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Ø Stelo di attacco	12 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B3

Tipo di prodotto

Testine micrometriche

ServiziRapporto di taratura Testine micrometriche Campo di
misura massima 25 mm

022280 25

Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura
massimo 50 mm

022290 50