

Mitutoyo**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 426805 50-75 |
| GTIN | 4946368019895 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ø Tamburo graduato | 18 mm |
| Intervallo di misurazione | 50 - 75 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
| Limite di errore | 7 µm |
| Norma | Norma interna |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | B4 |
| Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni
Campo di misura massima 75 mm

022360 75

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

484030 75

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm

484030 70

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm

484030 50

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm

484030 65

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm

484030 55

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm

484030 60