

**Mahr****Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 0-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto arco in acciaio e inclinabile di 45° montato su una base stabile. Battuta regolabile in altezza. Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile; sollevamento mediante leva di ritorno. Particolarmente adatto per misure di precisione in serie e controlli rapidi.

**Precisione:**

**Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 – leva tastatrice 2 µm.**

**Fornitura:**

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimes n. art. 434674 Dim. 50/1.

**Descrizione tecnica**

Corsa leva tastatrice	0,005 mm
Intervallo di misurazione	0 - 50 mm
Ø Tamburo graduato	25 mm
Ø Stelo	7,5 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,05 mm

Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B14
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022410 100
Rapporto di taraturaMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022400 100

## Accessori

Comparatore ad alta sensibilità $\pm$ Campo di misura / Risoluzione 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------