

**Micrometri di profondità, Intervallo di misurazione: 0-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm.** Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d'appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

**Fornitura:**

Incluse punte di misura.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Numero aste di misura	6
Ø Punta di misura	4,5 mm
Lettura	0,01 mm

Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S15
Tipo di prodotto	Micrometri di profondità

### Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometro di profondità Intervallo di misurazione 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------