

Mitutoyo**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	8 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni
Campo di misura massima 100 mm

022360 100

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 125 mm

484030 125

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 275 mm

484030 275

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm

484030 85

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm

484030 175

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 225 mm

484030 225

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm

484030 80

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm

484030 95

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm

484030 100

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

484030 75

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm

484030 90