

 Mahr**Micrometro, Intervallo di misurazione: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione.** Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e lappate.** Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 – 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

**Fornitura:**

Micrometro.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	40 - 50 mm
Ø Tamburo graduato	12,5 mm
Ø Stelo	7 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	4 µm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B10
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

---

**Servizi**

Rapporto di taratura Micrometro Campo di misura  
massima 100 mm

022440 100

Certificato DAkkS Micrometro per interni Campo di misura  
massima 200 mm

022450 200