

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.
Esecuzione con stelo rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Ø Stelo	8 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Ø Piattello	20 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm Micrometro con asta di regolazione	022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm Micrometro con asta di regolazione	022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
---	-----------