

Mitutoyo**Testina micrometrica digitale con uscita dati, Capacità (campo di misurazione): 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura diretta su ampio display. Misurazione sicura e senza errore; senza nonio. Stelo temprato e rettificato, bloccaggio con vite e frizione.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Lunghezza stelo di attacco	16 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 25 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza complessiva	170 mm

Ø Stelo di attacco	12 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,002 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

Servizi

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50

Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2