

Mitutoyo**Micrometri di profondità digitali con uscita dati, Intervallo di misurazione: 0-150mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 425400 0-150 |
| GTIN | 4946368695846 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio.

Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d'appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Testo didascalie:**Tasto HOLD:**

Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).

ZERO / ABS:

azzeramento in qualsiasi posizione: Se si ripreme il tasto viene visualizzata di nuovo la misura assoluta.

Tasto Preset:

per regolare lo "zero". L'impostazione rimane in memoria anche dopo lo spegnimento del display.

Fornitura:

Incluse punte di misura e 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Numero aste di misura | 6 |
| Lunghezza base di appoggio | 100 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 150 mm |
| Ø Punta di misura | 4 mm |
| Lettura | 0,001 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Porta USB |
| Metrologia | digitale |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | S15 |
| Tipo di prodotto | Micrometri di profondità |

Servizi

| | |
|---|--------------|
| Rapporto di taraturaSet di micrometro di profondità Intervallo di misurazione 0-150 mm | 020780 0-150 |
|---|--------------|

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Trasmettitori Modello S16E | 498966 S16E |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2 | 497445 USB2 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1 | 497445 D1 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |

| | |
|---|------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2 | 497445 D2 |