

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.  
Esecuzione con stelo rotante.

**Uso:**

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Ø Stelo	8 mm
Ø Piattello	20 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

### Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------