

Mitutoyo**Testina micrometrica digitale con uscita dati, Capacità (campo di misurazione): 0-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Letture diretta su ampio display. Misurazione sicura e senza errore; senza nonio. Stelo temprato e rettificato, bloccaggio con vite e frizione.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497100.

Descrizione tecnica

Lunghezza stelo di attacco	14 mm
Ø Stelo	11 mm
Lunghezza complessiva	172 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 50 mm
Ø Stelo di attacco	18 mm
Ø Tamburo graduato	49 mm
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	0,003 mm

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

Servizi

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 100 mm	022280 100
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50

Accessori

Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2