

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 100-125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.
Esecuzione con stelo rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Piattello	30 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	6 µm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Ø Stelo	8 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 200 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 200
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 200 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 200

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
---	------------