

Mitutoyo
Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-6,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante**, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, **esecuzione extra-corta**, **forma bombata**.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Nota:

Misure speciali su richiesta.

Descrizione tecnica

Raggio superficie di contatto	3 mm
Ø Tamburo graduato	9 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 6,5 mm
Ø Stelo	3,5 mm
Lunghezza stelo di attacco	6 mm
Ø Stelo di attacco	6 mm
Lunghezza complessiva	37 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm

Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

Servizi

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50