

Weidmüller **Rilevatore di tensione VT CTB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	665133
GTIN	4032248405855
Classe articolo	73H

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo robusto con morsetto di metallo e puntina.

- **Tensione nominale 3 – 48 V AC/DC.**
- **Visualizzazione dei singoli livelli 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Funzione di spostamento tramite punta tastatrice per misurazioni mediante isolamento dei cavi.**
- **Indicatore della polarità.**

Meccanismo di scorrimento per il fissaggio della puntina sul cavo.

Vantaggi:

Per eseguire il controllo non è necessario spellare il cavo.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Per automobili, autocarri e bici elettriche.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Descrizione tecnica

Display	LED
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Prova di continuità	no

Campo delle frequenze	0 – 65 Hz
Tensione nominale	AC/DC 5 – 48 V
Grado di protezione IP	IP 40
Norma	DIN EN 61326
Norma	DIN EN 61010-1
Peso	50 g
Lunghezza cavo	100 cm
Tempo di reazione	< 0,3 s
Corrente di prova	< 0 mA
Durata di inserzione	10 s
Pausa di recupero	240 s
Umidità	rF max. 85 %
Grado di sporcizia	2
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	VT CTB
Lunghezza complessiva	137 mm
Campo di controllo	3 - 48 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari