

**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 5-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso anello di azzeramento per la regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	5 - 30 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	10 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L7
Taratura	B4

Tipo di prodotto

Micrometro con becchi per interni

ServiziRapporto di taratura
Micrometro con becchi per interni
Campo di misura massima 50 mm

022360 50

Rapporto di taratura
Anello di azzeramento Ø Massimo 50 mm

028400 50

Certificato DAkkS
Anello di azzeramento Ø massimo 200 mm

028470 200

AccessoriAnello di azzeramento
DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm

484030 10

Anello di azzeramento
DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm

484030 30

Anello di azzeramento
DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm

484030 20