

**Mitutoyo**
**Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-13mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante**, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, **esecuzione corta**.

### Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

### Nota:

Misure speciali su richiesta.

## Descrizione tecnica

Ø Stelo	5 mm
Ø Stelo di attacco	9,5 mm
Ø Tamburo graduato	13 mm
Lunghezza stelo di attacco	9,5 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 13 mm
Lunghezza complessiva	58,5 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

**Servizi**

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50