

**Mitutoyo****Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante, con superficie di contatto in metallo duro** e frizione.

**Uso:**

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

**Nota:**

Misure speciali su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	18 mm
Lunghezza stelo di attacco	15 mm
Ø Stelo di attacco	10 mm
Lunghezza complessiva	109 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 25 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

**Servizi**

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50