



## Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 50-75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

#### Fornitura:

Incluso anello di azzeramento per la regolazione.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	14 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L7
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

## Servizi

Rapporto di taratura Anello di azzeramento Ø Massimo 100 mm	028400 100
Certificato DAkkS Anello di azzeramento Ø massimo 200 mm	028470 200
Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni Campo di misura massima 75 mm	022360 75

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75