

**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso anello di azzeramento per la regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	16 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L7
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

Servizi

Certificato DAkkS Anello di azzeramento Ø massimo 200 mm	028470 200
Rapporto di taratura Anello di azzeramento Ø Massimo 100 mm	028400 100
Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni Campo di misura massima 100 mm	022360 100

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm	484030 100