



Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-6,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante**, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, **esecuzione extra-corta, forma bombata**.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Descrizione tecnica

Raggio superficie di contatto	2,5 mm
Ø Stelo	3,5 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 6,5 mm
Ø Stelo di attacco	6 mm
Lunghezza complessiva	37 mm
Lunghezza stelo di attacco	6 mm
Ø Tamburo graduato	9 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

Servizi

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50