

Mitutoyo**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 50-1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Un micrometro base 50 – 63 mm e diverse prolunghe. **Al micrometro base vengono avvitate una o più prolunghe in base al campo di misura che si desidera coprire.** Le prolunghe sono riscontri cilindrici.

Testo didascalie:

Cappuccio di protezione filettato

Prolunga da 13 mm

Prolunga da 25 mm

Micrometro base 50 – 63 mm

Precisione:

(3 + numero di prolunghe + lunghezza L/50) μm .

Fornitura:

Micrometro base e prolunghe.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	15 mm
Numero di prolunghe	8
Ø Tubo	12,5 mm
Intervallo di misurazione	50 - 1000 mm

Lettura	0,01 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S4
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-1000 mm	020480 50-1000
Certificato DAkkSSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-1000 mm	020490 50-1000