

**Micrometro con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato.
Esecuzione con stelo rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Piattello	20 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Ø Stelo	8 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25