

**Mitutoyo****Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 5-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

**Accessori speciali:**

Anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	5 - 30 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	5 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni  
Campo di misura massima 50 mm

022360 50

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm

484030 19

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm

484030 4

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 3 mm

484030 3

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm

484030 30

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm

484030 11

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm

484030 7

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm

484030 22

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm

484030 8

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm

484030 6

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm

484030 14

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

484030 25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm

484030 12

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm

484030 16

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm

484030 24

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 5 mm	484030 5
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm	484030 26
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm	484030 28
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17