

Mahr**Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca. Con rivestimento isolante. Forza di misura costante. Controasta mobile retrattile. Particolarmente adatto per misure in serie di precisione.

Precisione:

Comparatore ad alta sensibilità DIN 863 – leva tastatrice 2 µm.

Fornitura:

Inclusa comparatore ad alta precisione Millimes n. art. 434674 Dim. 50/1.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,05 mm
Ø Stelo	7,5 mm

Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B14
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022410 100
Rapporto di taraturaMicrometro con comparatore e leva tastatrice Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022400 100

Accessori

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------