

Mitutoyo**Micrometri di profondità, Intervallo di misurazione: 0-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d'appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Fornitura:

Incluse punte di misura.

Descrizione tecnica

Ø Punta di misura	4 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Numero aste di misura	6
Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm

Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S15
Tipo di prodotto	Micrometri di profondità

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometro di profondità Intervallo di misurazione 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------