




Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità con becchi di misura, Intervallo di misurazione: 0-40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424906 0-40
GTIN	4059192017743
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi di misura sporgenti con riporto in metallo duro. Per diametri di spallamenti stretti, spallamenti di centraggio, spallamenti su alberi, distanze tra cave e misura Wk per il rilevamento dello spessore del dente su ruote dentate a denti diritti ed elicoidali.

Arco robusto in acciaio forgiato con isolamento termico. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. Incudine retrattile montata su molle per l'inserimento del pezzo. Controasta regolabile mediante cremagliera zigrinata. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. **Forza di misura costante** grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d'attacco da 8 mm. Si consigliano i comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674 Dim. 25/0,5 e 50/1. **Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore.**

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, **inclusa** custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674. Supporto in ghisa, supporto per comparatore ad alta sensibilità per la trasmissione diretta del movimento di misura, punte di contatto.

Descrizione tecnica

Pianparallelismo delle superfici di misura	2 µm
Intervallo di misurazione	0 - 40 mm
Corsa del tastatore	2 mm
Forza di misura	7,5 N
Misura WK a partire dal modulo m	0,5
Superficie di contatto	12×12 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L9
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a forcella regolabili Modello RL	028730 RL
--	-----------