



## Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-13mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. **Stelo rotante**, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, **esecuzione corta**.

#### Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	58,5 mm
Capacità (campo di misurazione)	0 - 13 mm
Ø Stelo	5 mm
Lunghezza stelo di attacco	9,5 mm
Ø Tamburo graduato	13 mm
Ø Stelo di attacco	9,5 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,002 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

**Servizi**

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50