

Mitutoyo**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	6 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni
Campo di misura massima 50 mm

022360 50

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm

484030 32

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm

484030 46

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm

484030 30

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm

484030 38

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm

484030 44

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm

484030 42

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm

484030 26

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm

484030 35

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm

484030 40

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm

484030 36

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm

484030 45

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm

484030 34

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm

484030 28

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

484030 25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50
mm

484030 50