


**Garant****Set di punte elicoidali di ricambio in HSS-E n. art. 114400, non rivestito,  
Modello: 1-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115300 1-10
GTIN	4045197024862
Classe articolo	11B

**Descrizione****Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

**Profilo rettificato:** elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.

**Nocciolo rinforzato,** esecuzione lucida.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

**Descrizione tecnica**

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Numero di punte	19
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	8 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	5 m/min	S
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

### Accessori

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10