

**Garant****Morsa autocentrante, Larghezza ganasce A: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360130 120
GTIN	4045197680891
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Morse autocentranti per impiego flessibile.

- **Absoluta sicurezza di funzionamento grazie all'incapsulamento.**
- **Elevata ripetibilità 0,02 mm.**
- **Impostazione variabile del centro  $\pm 0,02$  mm.**
- **Superfici funzionali temperate.**
- **Stabilità garantita dalla realizzazione in acciaio per utensili, protezione della superficie mediante nitrurazione a breve termine.**

**Vantaggi:**

Uso multifunzionale.

- **Peso leggero flessibile.**

**Uso:**

Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio di pezzi grezzi.

**Per:**

Guide di serraggio multiple n. art. 360080 e 360110.

**Fornitura:**

Inclusa bussola n. art. 642700 Dim. E12.

**Accessori speciali:**

Varianti di ganasce n. art. 360135 – 360151.

**Descrizione tecnica**

Peso	5,1 kg
Coppia	60 Nm
Forza di serraggio fino a max.	25,5 kN
Larghezza	120 mm
Lunghezza	130 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Corsa	25 mm
Altezza	50,2 mm
Per codice a colori	ZC120
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Lamiera di centraggio/adattamento Tipo T1	360132 T1
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360136 120
Coppia di ganasce riportate grip Per modello 120	360140 120
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360135 120
Supporto per morsa autocentrante Per modello 120	360152 120
Coppia di ganasce prismatiche Per modello 120	360148 120
Codolo di serraggio per morse autocentranti Modello 18M12/120	360131 18M12/120
Coppia di ganasce riportate in HM Per modello 120	360138 120
Coppia di ganasce riportate grip Per modello 120	360143 120
Coppia di ganasce riportate tenere Per modello 120	360145 120
Coppia di griffe riportate grip Per modello 120	360141 120
Codolo di serraggio per morse autocentranti Modello 18M12/138	360131 18M12/138
Lamiera di centraggio/adattamento Tipo T2	360132 T2