

**Set di viti di serraggio, Misura nominale cave a T / Filettatura: 10/M10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i componenti sono bonificati. Resistenza 8.8 o 10.

Disposti in una solida cassetta di legno con coperchio a cerniera.

**Fornitura:**

viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz./63 mm; 4 pz./100 mm; 2 pz./40 mm

Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz./50 mm; 4 pz./80 mm; 4 pz./200 mm

Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 4 pz.

Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pz.

Rondelle n. art. 375340, a norma DIN 6340: 4 pz.

Rondelle a sede sferica e sedi di snodo sferico n. art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 pz.

**Descrizione tecnica**

Altezza cassetta di legno	32 mm
Valore nominale scanalatura a T	10 mm
Larghezza cassetta di legno	188 mm
Filettatura	M10
Lunghezza Cassetta di legno	254 mm

Modello	6520
Tipo di prodotto	Vite di serraggio