

**Set di viti di serraggio, Misura nominale cave a T / Filettatura: 12/M12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i componenti sono bonificati. Resistenza 8.8 o 10.
Disposti in una solida cassetta di legno con coperchio a cerniera.

Fornitura:

viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz./80 mm; 4 pz./125 mm; 2 pz./50 mm
Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz./63 mm; 4 pz./100 mm; 4 pz./200 mm
Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 4 pezzi
Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pezzi
Rondelle n. art. 375340, a norma DIN 6340: 4 pezzi
Rondelle a sede sferica e sedi di snodo sferico n. art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 pezzi

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Altezza cassetta di legno	36 mm
Lunghezza Cassetta di legno	278 mm
Filettatura	M12
Larghezza cassetta di legno	234 mm

Modello	6520
Tipo di prodotto	Vite di serraggio