

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 100-125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione.** Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e lappate.** Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 – 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

**Fornitura:**

Micrometro.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	20 mm
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Ø Stelo	8 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	6 µm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B10
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

## Servizi

Rapporto di taratura massima 200 mm	Micrometro Campo di misura	022440 200
Certificato DAkkS massima 200 mm	Micrometro per interni Campo di misura	022450 200