



Set di micrometri per interni XT, Intervallo di misurazione: 10-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428500, anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n° articolo 484030, prolunga n° articolo 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Intervallo di misurazione	10 - 20 mm
Ø Anello di riscontro	12,5 / 20 mm

Numero di micrometri	3
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessori

Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 10-12,5 mm	428500 10-12,5
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 16-20 mm	428500 16-20
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/76	428510 2/76
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 16-20 mm	428605 16-20

Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 16-20 mm	428745 16-20
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 16-20 mm	428746 16-20