

**CNMG 120404, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PG
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 490 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,15 - 0,35 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura