

**DNMG 150604, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PG
Tipo	PV720
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura