


**TNMG 160408, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4,5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	PG
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 490 m/min
Tipo	PV720
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura