

**WN.G 080404, Tipo: PV720**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Classe articolo	25E

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	1 - 3,8 mm
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	110 - 490 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	PG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura