


DNMG 150604, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250696 PV720 |
| GTIN | 4960664724574 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 110 - 520 m/min |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Rompitrucioli | PQ |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,3 mm/gir, |
| Tipo | PV720 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | Cermet |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150604 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura