

**SNMG 120404, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 520 m/min
Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura