

**TNMG 160408, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 520 m/min
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura