


VNMG 160404, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	PV720
Rompitrucioli	PQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 520 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura